



afsluitventiel HE-G1-LO

Artikelnummer: 197136

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	geen
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Werkdruk	1 ... 10 bar
C-waarde	38,47 l/sbar
b-waarde	0,47
normaal nominaal debiet	10.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met doorgangsboring
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	1.000 g
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Pneumatische aansluiting 3	G1
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium PBT