

# Meerstandencilinder ADVUP-63- -A-P-A

Artikelnummer: 197279

FESTO

configureerbaar. Voor positiedetectie, met uitwendige schroefdraad op de zuigerstang.


Bij dit product kan de flensbevestiging FUA-... slechts aan de zijde van het afsluitdeksel gemonteerd worden. De moer voor de zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 2.000 mm
Zuigerdiameter	63 mm
Mogelijke slag van de laatste cilinderpositie	0 ... 1.000 mm
Mogelijke slag van de tussenposities	0 ... 300 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Max. aantal tussenposities	5
Max. som van alle afzonderlijke slagen	2.000 mm
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C trekkend
Werkdruk	0,9 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	1.682 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	1.870 N
Soort bevestiging	naar keuze: met accessoires met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal