


Tandemcilinder

ADVUT-40x3- -A-P-A-S6

Artikelnummer: 197301

FESTO

voor contactloze detectie, lasbestendige uitvoering.
 Bij dit product kan de flensbevestiging FUA-... slechts aan de zijde van het afsluitdeksel gemonteerd worden. De moer voor de zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.
 Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 150 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Varianten	S6: warmtebestendige dichtingen max. 150 °C
Werkdruk	1,4 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	0 ... 120 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	633 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	2.020 N
Soort bevestiging	naar keuze: met accessoires met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	FPM
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal