

smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/8-QS-4-RS-D

Artikelnummer: 197580

FESTO

met kartelschroef en contraoer.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	160 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	120 ... 190 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	250 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	270 ... 300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	3 Nm
Productgewicht	23 g
Materiaal inschroeftap	aluminiumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zwaai aansluiting	Gespuitgiet zink gechromateerd