

# spiraal-kunststofleiding PUN-6X1-S-1-BL

Artikelnummer: 197590

FESTO

zeer flexibel, in hoge mate hydrolysebestendig.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Werklengte                              | 1 m  |
| Buitendiameter                          | 6 mm   |
| Bloklengte                              | 0,344 m  |
| Binnendiameter                          | 4 mm   |
| Wikkeldiameter                          | 46 mm  |
| Aantal krommingen                       | 23   |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 10 bar   |
| Toelating                               | TÜV  |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten | B 013277 0506 00   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                    | -35 ... 60 °C  |
| Productgewicht                          | 51 g   |
| Pneumatische aansluiting                | voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm<br>voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer<br>voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm |
| Kleur                                   | blauw  |
| Shore-hardheid                          | D 52 +/-3  |
| Materiaal slang                         | TPE-U(PU)  |