

spiraal-kunststofleiding PPS-6-15-1/4-BL

Artikelnummer: 19797

FESTO

Polyamide, met 2 draaischroefkoppelingen, niet toegestaan voor toepassing in een levensmiddelen-omgeving.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werk lengte	15 m
Buitendiameter	7,8 mm
Bloklengte	0,8 m
Binnendiameter	6,2 mm
Wikkeldiameter	75 mm
Aantal krommingen	86
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 17,2 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Nominaal aandraaimoment	11 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G1/4
Kleur	blauw
Materiaal aansluitdraad	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal knikbescherming	Staal verzinkt
Materiaal slang	Polyamide 12