

spiraal-kunststofleiding PPS-4-15-1/4-BL

Artikelnummer: 19799

FESTO

Polyamide, met 2 draaischroefkoppelingen, niet toegestaan voor toepassing in een levensmiddelen-omgeving.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werk lengte	15 m
Buitendiameter	6,3 mm
Bloklengte	0,67 m
Binnendiameter	4,7 mm
Wikkeldiameter	75 mm
Aantal krommingen	90
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 21,2 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Nominaal aandraaimoment	11 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	367 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Uitwendige schroefdraad G1/4
Kleur	blauw
Materiaal aansluitdraad	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal knikbescherming	Staal verzinkt
Materiaal slang	Polyamide 12