


axiaalkit EAMM-A-D19-40P

Artikelnummer: 1981953

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|--------------------|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 1,1 Nm |
| Productgewicht | 110 g |
| Interface code, actuator | D19A |
| Interface code, motor in | 40P |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |