


smoorventiel met terugslagklep GR-3/4

Artikelnummer: 2103

FESTO

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring
normaal nominaal debiet in smoorrichting	3.300 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	4800 l/min
Werkdruk	0,3 ... 15 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	938 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform