

parallelkit EAMM-U-50-S38-40P-78

Artikelnummer: 2155239

★ Kernprogramma

geschikt voor elektrische aandrijvingen.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|------------------------|
| Grootte | 50 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| overbrengingsratio | 1:1 |
| Max. toerental | 6.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 12,1 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0,01 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 1 Nm |
| Productgewicht | 577 g |
| Interface code, actuator | S38 |
| Interface code, motor in | 40P |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |