

flexopneuslang P-13-SW

Artikelnummer: 2234
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	23 mm
Debietrelevante buigradius	100 mm
Binnendiameter	13 mm
Min. buigradius	50 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,4 kg/m
Pneumatische aansluiting	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
Kleur	zwart
Shore-hardheid	A 71 +/- 5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal slang	EPDM SBR