

axiaalkit EAMM-A-D60-100A-S1

Artikelnummer: 2256700

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|--------------------|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 17 Nm |
| Productgewicht | 1.170 g |
| Interface code, actuator | D60A D60B |
| Interface code, motor in | 100A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |