



snelontluchtingsventiel SE-3/4

Artikelnummer: 2280

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet ontluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	7.500 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2.500 l/min
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 75 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale diameter	19 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 75 °C
Productgewicht	710 g
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR