



ronde cilinder EG-12-25

Artikelnummer: 2416

FESTO

met veerretour



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	25 mm
Zuigerdiameter	12 mm
Demping	geen demping
Positiedetectie	zonder
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	68 N
Pneumatische aansluiting	G1/8