


aanslagkit DADP-ES-Q12-40

Artikelnummer: 2536506

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 270 deg
Inbouwpositie	willekeurig
Fijninstelling	-6 deg
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	450 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal hendel	Berylliumbrons vernikkeld
Materiaal schijf	aluminiumlegering geanodiseerd