


# aftakkingsmodule PMBL-90-HP3-E

Artikelnummer: 2663892

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	90
Nominale breedte DN	36
Reeks	L
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakkingsmodule
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 5 MPa
Werkdruk	0 ... 50 bar
Stuurdruk	0 ... 50 bar
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	VK-voorschrift voor drukapparaten
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	2.600 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR PE
Materiaal behuizing	aluminiumlegering