


balgcilinder EB-80-45

Artikelnummer: 2748904

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Vereiste inbouwdiameter	95 mm
Slag	45 mm
Max. hoogte uitgaand	110 mm
Max. kantelhoek	15 deg
Max. offset	10 mm
Minimale inbouwhoogte	65 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	200 N
Productgewicht	500 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	CR
Materiaal behuizing	gegoten aluminium