

parallekit EAMM-U-70-D32-70A-96-S1

Artikelnummer: 2781711

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|-----------------------|
| Grootte | 70 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| overbrengingsratio | 1:1 |
| Max. toerental | 5.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 118 kgmm ² |
| Nullastaandrijfmoment | 0,18 Nm |
| Overdraagbaar draaimoment | 7 Nm |
| Productgewicht | 1.750 g |
| Interface code, actuator | D32B |
| Interface code, motor in | 70A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |