

# parallelkit EAMM-U-70-S48-70A-96

Artikelnummer: 2787320

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	70
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	118 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,18 Nm
Overdraagbaar draaimoment	7 Nm
Productgewicht	1.750 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform