


# aansluitblok MRS-4

Artikelnummer: 2844348

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Max. aantal ventielplaatsen	4
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	2,5 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	4 Nm
Productgewicht	650 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	aluminumlegering