

# Ronde cilinder DGS-40- -PPV-S2


FESTO

Artikelnummer: 2872  
Einde productie

met instelbare eindpositiedemping aan beide kanten.  
Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 2.000 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Positiedetectie	zonder
Varianten	Doorlopende zuigerstang
Werkdruk	0,6 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	15 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	633 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	633 N
Pneumatische aansluiting	G1/4