


axiaalkit EAMM-A-D32-60G

Artikelnummer: 2946758

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	540 g
Interface code, actuator	D32A D32B D32C
Interface code, motor in	60G
Materiaal - opmerking	RoHS conform