



# Magneetventiel MZH-3-0,4-LED

Artikelnummer: 30217

FESTO

Micro-Pneumatic, met magneetspoel en nood-handbediening, zonder contrastekker.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet	4 l/min
Werkdruk	0 ... 7 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Beschermingsgraad	IP40 met contrastekker
Nominale diameter	0,4 mm
Soort sturing	direct
Schakeltijd uit	13 ms
Schakeltijd in	5 ms
Inschakelduur	100%
Spoelkaraktereigenschappen	24V DC: 0,55W
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	20 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium