


# aansluitplaat NASE-1/4-NPT-1-ISO

Artikelnummer: 30426

FESTO

met gatenpatroon volgens ISO 5599/I en voorgemonteerde, geïntegreerde elektrische aansluiting volgens ISO 5599/II. Zijdelingse aansluitingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Lengte	6 mm
Werkdruk	0 ... 16 bar
Toelating	UL - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	inschroefbaar
Aansluiting stuur lucht 12	1/8 NPTF
Aansluiting stuur lucht 14	1/8 NPTF
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 4	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 5	1/4 NPTF