


connector met kabel KMV-1-24DC-2,5-LED

Artikelnummer: 30939

FESTO

voorgemonteerd, voor V-magneten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Schakelstatusweergave | LED |
| Soort bevestiging | op magneetventiel met centrale schroef M3 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 170 g |
| Elektrische aansluiting | Contactdoos Aansluitpatroon vorm B volgens EN 175301-803 |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| Polariteitsbescherming | voor alle elektrische aansluitingen |
| Aardverbinding | beschikbaar |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Kabeldiameter | 6 mm |
| Kabelmontage | 3x0,75 |
| Beschermingsgraad | IP67 volgens IEC 60529 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | PVC |
| Materiaal behuizing | PC |
| Materiaal stekkercontact | brons |