



slede-eenheid SPZ-20-40-P-A

Artikelnummer: 32728
Einde productie

FESTO

met doorlopende zuigerstangen en positiedetectie.

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	40 mm
Regelbaar eindpositiebereik/lengte	10 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Slede
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	282 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	282 N
Pneumatische aansluiting	M5
Material cover	aluminumlegering
Material seals	NBR
Material housing	aluminumlegering
Material piston rod	hooggelegeerd staal roestvrij