

# zwenkaandrijving DSR-5/8"-180-P

Artikelnummer: 33141



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

zwaai vleugelprincipe, traploos instelbare zwaaihoek. Het aanslagsysteem is gescheiden van de zwaai vleugel. Optredende krachten worden zodoende door de aanslagnokken opgenomen, elastische eindpositiedemping.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2021. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Dempingshoek	2,1 deg
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 180 deg
Zwaaihoek	0 ... 180 deg
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Werkdruk	2 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	2 Nm
Pneumatische aansluiting	10-32 UNF-2B