


# terugslagklep H-1/8-A/I

Artikelnummer: 3324

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bevestiging	inline-installatie
normaal nominaal debiet	280 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0,04 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0,4 ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	Messing
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	21 g
Materiaal dichtingen	NBR