

geleidingseenheid FEN-12/16- -KF

Artikelnummer: 33481

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12/16
Slag	1 ... 200 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. kracht Fy	520 N
Max. kracht Fy statisch	830 N
Max. kracht Fz	520 N
Max. kracht Fz statisch	830 N
Max moment Mx	12 Nm
Max. moment Mx statisch	20 Nm
Max moment My	7 Nm
Max. moment My statisch	12 Nm
Max moment Mz	7 Nm
Max. moment Mz statisch	12 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	12 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	429 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	12 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	40 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	4,9 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd