

Geleidingseenheid FEN-63- -KF

Artikelnummer: 33487

FESTO

Beschikbaar tot 2008



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	63
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	15 N
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	50 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	5.410 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - informatie geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering geanodiseerd