



Magneetventiel MYH-5/2-2,3-L-LED

Artikelnummer: 34303

FESTO

Mini-Pneumatic, met magneetspoel en nood-handbediening, zonder contrastekker.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet	180 l/min
Werkdruk	2 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP40 met contrastekker
Nominale diameter	2,3 mm
Soort sturing	voorgestuurd
Schakeltijd uit	23 ms
Schakeltijd in	12 ms
Inschakelduur	100%
Spoelkarakteristieken	24V DC: 1,8W
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	65 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 4	Batterijmodule
Pneumatische aansluiting 5	Batterijmodule
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium