



# Magneetventiel JMYH-5/2-M5-L-LED

Artikelnummer: 34310

FESTO

met magneetspoelen en handbediening, zonder contrastekkers.



## Informatieblad

| Kenmerk                           | Waarde                                       |
|-----------------------------------|--|
| Ventiel functie                   | 5/2 bistabiel                                |
| Normaal nominaal debiet           | 190 l/min                                    |
| Werkdruk                          | 2 ... 8 bar                                  |
| Constructieve opbouw              | Zuigerschuif                                 |
| Beschermingsgraad                 | IP40<br>met contrastekker                    |
| Nominale diameter                 | 2,3 mm                                       |
| Soort sturing                     | voorgestuurd                                 |
| Schakeltijd om                    | 7 ms   |
| Inschakelduur                     | 100%   |
| Spoelkarakteristieken             | 24V DC: 1,8W                                 |
| Bedrijfsmedium                    | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied |
| Mediumtemperatuur                 | -5 ... 50 °C                                 |
| Omgevingstemperatuur              | -5 ... 50 °C                                 |
| Productgewicht                    | 95 g   |
| Soort bevestiging                 | met doorgaande boring                        |
| Pneumatische aansluiting 1        | Aansluitplaat<br>M5                          |
| Pneumatische aansluiting 2        | Aansluitplaat<br>M5                          |
| Pneumatische aansluiting 3        | Aansluitplaat<br>M5                          |
| Pneumatische aansluiting 4        | Aansluitplaat                                |
| Pneumatische aansluiting 5        | Aansluitplaat                                |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR  |
| Materiaal - informatie behuizing  | gespuitgiet aluminium                        |