


# geleidingseenheid FENG-100-500-KF

Artikelnummer: 34536

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



## Informatieblad

| Kenmerk                     | Waarde                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Grootte                     | 100                                 |
| Slag                        | 500 mm                              |
| Inbouwpositie               | willekeurig                         |
| Geleiding                   | Kogelomloopgeleiding                |
| Constructieve opbouw        | Geleiding                           |
| LABS-conformiteit           | VDMA24364-B2-L                      |
| Omgevingstemperatuur        | -20 ... 80 °C                       |
| Max. kracht Fy              | 2.300 N                             |
| Max. kracht Fy statisch     | 3.120 N                             |
| Max. kracht Fz              | 2.300 N                             |
| Max. kracht Fz statisch     | 3.120 N                             |
| Max moment Mx               | 198 Nm                              |
| Max. moment Mx statisch     | 268 Nm                              |
| Max moment My               | 197 Nm                              |
| Max. moment My statisch     | 267 Nm                              |
| Max moment Mz               | 197 Nm                              |
| Max. moment Mz statisch     | 267 Nm                              |
| Verplaatsingskracht         | 40 N                                |
| Productgewicht              | 16.840 g                            |
| Soort bevestiging           | met inwendige schroefdraad          |
| Materiaal - opmerking       | RoHS conform                        |
| Materiaal geleidingselement | Affineerstaal                       |
| Materiaal behuizing         | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal jukplaat          | Affineerstaal                       |