

geleidingseenheid FEN-8/10- -KF

Artikelnummer: 35197

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8/10
Slag	1 ... 100 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. kracht Fy	450 N
Max. kracht Fy statisch	680 N
Max. kracht Fz	450 N
Max. kracht Fz statisch	680 N
Max moment Mx	11 Nm
Max. moment Mx statisch	16 Nm
Max moment My	5 Nm
Max. moment My statisch	7 Nm
Max moment Mz	5 Nm
Max. moment Mz statisch	7 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	8 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	300 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	8 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	30 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	4,9 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd