

# vacuümgenerator VAD-ME-1/4

Artikelnummer: 35555



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met geïntegreerd magneetventiel.

Niet-geoliede perslucht wordt aanbevolen.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	1,4 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm
Geïntegreerde functie	Inschakelventiel elektrisch
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk	1,5 ... 8 bar
Max. vacuüm	85 %
Inschakelduur	100 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 40 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	212 g
Elektrische aansluiting	Stekker
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal behuizing	Aluminium