


lichtgevende afdichting MV-LD-12-24DC

Artikelnummer: 35558

FESTO

voor magneetventielen MV.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Productgewicht	1,6 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm B volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige vorm MSV
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 24 V
Aardverbinding	beschikbaar
Nominaal vermogen lichtgevende dichting	0,05 W
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur	transparant