



inschakelventiel HE-1/4-DB-MINI

Artikelnummer: 3563687
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Reeks	DB
Grootte	Mini
Rastermaat	44 mm
Constructieve opbouw	Inschakelventiel
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Bedieningsveiligheid	Hangslot (optie)
Handbediening	geen
Soort sturing	direct
Ventiefunctie	3/2 bistabiel
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
C-waarde	6,3 l/sbar
b-waarde	0,8
normaal nominaal debiet	2.300 l/min
normaal nominaal debiet 2-3	700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met doorgangsboring
Productgewicht	66 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Materiaal zuigerschuiver	POM
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal behuizing	PA-versterkt