

# l-opsteeknippelschroefkoppeling LCNH-1/8-PK-4

Artikelnummer: 35986

FESTO

zwaaibaar, met verlengd behuizingsgedeelte, voor kunststofslang PAN, PUN, PP, PU, PR, met dichtingsring.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,9 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium Gespuitsgiet zink