

Zuignap VAS-40-1/4-PUR

Artikelnummer: 36138

FESTO

met dichtingsring OL.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------|---|
| Nominale diameter | 4 mm |
| Zuignapdiameter | 40 mm |
| Rendement aanzuigdiameter | 32 mm |
| Constructieve opbouw | Vacuümaansluiting bovenaan rond, standaard |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Afschuifkracht bij 70% vacuüm | 56 N |
| Bevestigingsschroefdraad | G1/4 |
| Zuignapbevestiging | G 1/4 |
| Vacuümaansluiting | G1/4 |
| Shore-hardheid | 62 |
| Materiaal - informatie draadplug | Gespuitgiet zink |
| Materiaal - informatie zuignapeenheid | TPE-U(PU) |