



# smoorventiel met terugslagklep GG-1/4-3/8

Artikelnummer: 3633

FESTO

met rolhefboom en instelbaar basisdebiet.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Soort bediening	mechanisch
Instelelement	Rolhefboom
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet in smoorrichting	870 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	1150 l/min
Werkdruk	0,03 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	0,43 ... 116 psi
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminiumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	380 g
Materiaal dichtingen	NBR