



balgcilinder EB-165-65

Artikelnummer: 36487

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	165
Vereiste inbouwdiameter	180 mm
Slag	65 mm
Max. hoogte uitgaand	115 mm
Max. kantelhoek	20 deg
Max. offset	10 mm
Minimale inbouwhoogte	51 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	200 N
Productgewicht	1.200 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt