



# verbindingkabel NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-M12W3

Artikelnummer: 3679772

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde                                       |
|---|--|
| Toelating   | c CSA us (OL)                                |
| Schakelstatusweergave                               | LED geel                                     |
| Extra functies                                      | Beschermingscircuit                          |
| Kabelidentificatie                                  | zonder labelhouder                           |
| Productgewicht                                      | 100 g  |
| Elektrische aansluiting 1, functie                  | Zijde field device                           |
| Elektrische aansluiting 1, design                   | hoekig                                       |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype             | Contactdoos                                  |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang             | haaks  |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek         | Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere       | 4  |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere    | 4  |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype         | op magneetventiel met centrale schroef M3    |
| Elektrische aansluiting 2, functie                  | Sturingszijde                                |
| Elektrische aansluiting 2, design                   | rond   |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype             | Stekker                                      |
| Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang             | haaks  |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek         | M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101       |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere       | 5  |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere    | 3  |
| Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype         | Schroefvergrendeling met zeskant SW13        |
| Bedrijfsspanningsbereik DC                          | 18 ... 30 V                                  |
| Nominale bedrijfsspanning DC                        | 24 V   |
| Bedrijfsspanningsbereik AC                          | 18 ... 30 V                                  |
| Nominale bedrijfsspanning AC                        | 24 V   |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt               | 4 A  |
| Stootspanningsweerstand                             | 0,8 kV                                       |
| Aardverbinding                                      | beschikbaar                                  |
| Kabellengte   | 0,6 m  |
| Kabeleigenschap                                     | Standaard                                    |
| Testvoorwaarden van kabel                           | Testvoorwaarden op verzoek                   |
| Kabeldiameter                                       | 5,9 mm                                       |
| Toelrantie kabeldiameter                            | ± 0,3 mm                                     |
| Kabelmontage  | 3x0,75                                       |
| Beschermingsgraad                                   | IP67   |
| Opmerking bij beschermingsgraad                     | in gemonteerde toestand                      |
| Omgevingstemperatuur                                | -25 ... 80 °C                                |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -25 ... 80 °C                                |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)          | volgens EU-RoHS-RL                           |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)            | volgens de UK RoHS-voorschriften             |
| LABS-conformiteit                                   | VDMA24364-zone III                           |
| Materiaal - opmerking                               | RoHS conform                                 |
| Vervuilinggraad                                     | 3  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                    | 2 - matige corrosieweerstand                 |
| Materiaal kabelmantel                               | TPE-U(PUR)                                   |
| Kleur kabelmantel                                   | grijs  |

| Kenmerk               | Waarde                         |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiaal behuizing   | TPE-U(PUR)                     |
| Kleur behuizing       | zwart                          |
| Materiaal wartelmoer  | Gespuitgiet zink<br>vernikkeld |
| Materiaal isoleerkous | PP                             |