


Adaptatieve grijpvingers DHAS-GF-80-U-BU

Artikelnummer: 3998964

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaal informatie
Omgevingstemperatuur	10 ... 50 °C
Productgewicht	13 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal klemklauwen	TPE-U(PU)