

Kunststofslang PL-13-BL

Artikelnummer: 4103

FESTO

voor schroefkoppelingen CK & N

De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	17,6 mm
Debietrelevante buigradius	100 mm
Binnendiameter	13 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	0 ... 7 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 35 °C
Productgewicht volgens lengte	0,135 kg/m
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 85 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie slang	PVC-P