

tegenlager EAMG-U1-60-G2

Artikelnummer: 4164963

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|----------------|
| Grootte | 60 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. toerental | 6.000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 37 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |