



ventiel

VOFC-L-M52-M-FG14-F19

Artikelnummer: 4514923

FESTO

5/2-monostabiel, F19A-ankersysteem, NAMUR.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|---|
| Ventiel functie | 5/2 monostabiel |
| Soort bediening | elektrisch |
| Breedte | 40 mm |
| normaal nominaal debiet | 1.030 l/min |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk | 2,5 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort reset | mechanische veer |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Nominale diameter | 6 mm |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Handbediening | geen |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Safety Integrity Level (SIL) | Product kan gebruikt worden in SRP/CS tot SIL 2 High Demand Product kan worden gebruikt in SRP/CS tot SIL 2 Low Demand |
| Debiet Kv beluchting | 1,08 m ³ /h |
| Debiet Kv ontluchting | 1,08 m ³ /h |
| normaal nominaal debiet 2-3 | 978 l/min |
| Schakeltijd uit | 22 ms |
| Schakeltijd in | 26 ms |
| Bedrijfsmedium | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Mediumtemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Productgewicht | 520 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Flens 1/4 NAMUR gatenpatroon |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | Flens 1/4 NAMUR gatenpatroon |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/4 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Aluminium coating |