



Debietregelende geluiddemper GRU-1/4

Artikelnummer: 4579

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelende geluiddemperfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	320 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	40 g
Informatie materiaal inschroeftap	POM
Informatie materiaal regelschroef	Staal verzinkt