

# kogelkraan

## VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16

Artikelnummer: 4745224

FESTO

Handmatige versie in roestvrij staal, 2/2-weg, nominale breedte 2 1/2 ",  
PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Constructieve opbouw   | 2-weg kogelkraan met hendel   |
| Soort bediening  | mechanisch  |
| Afdichtingsprincipe  | zacht   |
| Inbouwpositie  | willekeurig   |
| Soort bevestiging  | inline-installatie  |
| Aansluiting armatuur   | 2 1/2 NPT   |
| Schakelpositie-indicator                                       | Gleufrichting = debietrichting  |
| Binnendiameter   | 63 mm   |
| Nominale breedte DN  | 65  |
| Ventiefunctie  | 2/2   |
| Stroomrichting   | omkeerbaar  |
| Nominale druk armatuur   | 63  |
| Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN | 60 Nm   |
| Gebaseerd op norm  | ASME B1.20.1  |
| Medium   | Damp<br>Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inerte gassen<br>Water<br>neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur  | -20 ... 200 °C  |
| Debiet Kv  | 684 m <sup>3</sup> /h   |
| Materiaal - opmerking  | RoHS conform  |
| LABS-conformiteit  | VDMA24364-zone III  |
| Materiaal behuizing  | gegoten roestvrij staal   |
| Materiaalnummer behuizing                                      | 1.4408  |
| Materiaal zitdichting  | PTFE  |
| Materiaal dichtingen   | PTFE  |
| Materiaal kogel  | hooggelegeerd staal roestvrij   |
| Materiaalnummer kogel  | 1.4401  |
| Materiaal as   | hooggelegeerd staal roestvrij   |
| Materiaalnummer as   | 1.4401  |
| Productgewicht   | 5.600 g   |
| Toelating  | CRN   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring)                     | volgens EU-richtlijn druktoestellen   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                               | 3 - sterke corrosieweerstand  |