

kogelkraan



VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-V15V15

Artikelnummer: 4834289

FESTO

Roestvrij staal, 3/2-weg, 3/8 " nominale breedte, kopflens F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructieve opbouw | Bolkraan (3-weg) L-boring |
| Soort bediening | mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | 3/8 NPT |
| Schakelpositie-indicator | Gleufrichting = debietrichting |
| Flensgatenpatroon | F04 |
| Binnendiameter | 11 mm |
| Nominale breedte DN | 10 |
| Ventiefunctie | 3/2 |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Nominale druk armatuur | 63 |
| Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN | 9,6 Nm |
| Gebaseerd op norm | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| Medium | Damp Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-] Inerte gassen Water neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 200 °C |
| Debiet Kv type L | 4 m ³ /h |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal behuizing | gegoten roestvrij staal |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4408 |
| Materiaal zitdichting | PTFE |
| Materiaal dichtingen | PTFE |
| Materiaal kogel | gegoten roestvrij staal |
| Materiaalnummer kogel | 1.4408 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 624 g |
| Toelating | CRN |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |