


verbindingkabel

NEBM-L5G18-E-10-N-LE18

Artikelnummer: 4977494
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2026. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|----------------------------------|
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Aansluitpatroon L5 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 18 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 18 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 18 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 18 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 30 V |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 0 ... 30 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C | 5 A |
| Stootspanningsweerstand | 1,5 kV |
| Kabellengte | 10 m |
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrups |
| Testvoorwaarden van kabel | Testvoorwaarden op verzoek |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 26 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 43 mm |
| Kabeldiameter | 8,5 mm |
| Kabelmontage | 18x0,25 |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,25 mm ² |
| Draadeindes | stomp afgesneden |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | IP65 bij montage in stuurkast |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -40 ... 80 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | grijs |
| Materiaal behuizing | PA |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal isoleerkous | TPE-E |